

Garant

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička SNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7010-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2446 120404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Obsah	251222 HB7010-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 mm/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový radius	0,4 mm

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Počet výměn/řezání	8
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2446 120404