

Garant

Barra alesatrici Master Mute A... SCLCL 95°, per inserti CC., sinistra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265009 25/09
GTIN	4069515024563
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Lunghezza complessiva L	247 mm
Codice ISO portautensile	A25X SCLCR/L09
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute

Scheda tecnica

Spostamento centrale L_3	17 mm
Sporgenza totale L_1	150 mm
Misura inserto	9 mm
\emptyset Codolo D_s	25 mm
Norma	Norma interna
L_{min}	155 mm
Filettatura di raccordo	G1/4
Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265009-25/09>