

Garant

Barra alesatrici Master Mute A... SCLCR 95°, per inserti CC., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265008 25/09
GTIN	4069515024471
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Spostamento centrale L_3	17 mm
Norma	Norma interna
Set di viti per inserti	269028 50
\varnothing Codolo D_s	25 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Sporgenza totale L_1	150 mm

Scheda tecnica

Codice ISO portautensile	A25X SCLCR/L09
Lunghezza complessiva L	247 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm
Misura inserto	9 mm
Serie	Master Mute
L _{min}	155 mm
Filettatura di raccordo	G1/4
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di impiego	destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265008-25/09>