

Garant**WNMG wisselplaat ruwe afwerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 080408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2990 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Inhoud	252208 HB7140-2
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 170 mm/min
Coating	AlTiSiN

Hoofdtoepassing	M
Aantal	30
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Soort	HB7140-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2990 080408