

Garant**VBGT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HU7310, Méret: 110304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3827 110304
GTIN	4067263098416
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	VBGT 110304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Tartalom	261224 HU7310
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Cserék / élek száma	2
Darabszám	30

Tűrés	G
Típus	HU7310
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3827 110304