



Výhodné balenie Štandardné vrtáky na termálne vrtanie (s golierom) Inox, 5 ks



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG0752 M8
GTIN	4069515042789
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.

Štandardné vrtáky na termálne vrtanie (s golierom), na použitie v nehrdzavejúcich materiáloch, **ako č. 080752.**

Použitie:

Špeciálne vhodný pre nehrdzavejúce ocele.

Vhodné pre:

Klieština ER HOLEX č. 308964, ER upínací kľúč č. 309680, tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180 a držiak HOLEX M-Drill č. 080750.

Technický opis

odporúčané otáčky	2300 min ⁻¹
Hrúbka materiálu	0,7 - 1 mm

Technický list

Ø otvoru pod závit	7,4 mm
odporučený výkon pohonu	1,5 kW
Ø stopky	8 mm
Obsah	5" hod.
Druh produktu	Vrtáky pre termálne vŕtanie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG0752 M8