



Voordeelverpakking 3 stuks ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper, 38 tanden, verchromd



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG6063 3/8
GTIN	4069515051767
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Handbediende doppen.

Buitenvierkant volgens **DIN 3120-A 10** met verende kogel, voor binnenvierkant volgens **DIN 3120-C 10** met ribbels.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Levering:

3 stuks ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper nr. 635090 3/8.

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	3/8 inch
Norm	DIN 3120

Norm	DIN 3122
totale lengte	195 mm
Aantal tanden	38
Werkhoek	9,5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Ratel
USP1	3 stuks ratel omschakelbaar, 3/8 inch met uitwerper, 38 tanden, verchromd

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6063 3/8