



Sigurnosna spojka Unutarnji navoj, Priključni unutarnji navoj: 1/4col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080286 1/4
GTIN	7391390044808
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Pneumatske **čelične spojnice** imaju mnogo prednosti u usporedbi sa standardnim spojnicaма od mjedi:

- **Jednostavno jednoručno rukovanje s malom silom spajanja.**
- **Visoka stopa protoka uslijed najmanjih gubitaka tlaka.**
- **Dugotrajnost zbog površinske obrade i kaljenih komponenti s uskim tolerancijama izrade.**
- **Ekonomičnost – vrijeme amortizacije iznosi najviše 2 godine.**

eSafe sigurnosne spojnice prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se rasterećuje od tlaka, a u drugom koraku se odspaja (bez naglog trzaja). Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.

Protok: 2250 L/min, maksimalni radni tlak 16 bar.

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

Napomena:

CEJN-Serija 320 odgovara Eurostandardu 7.6 (Ø nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim tekućim sustavima.

Tehnički opis

Priključni unutarnji navoj	1/4 col
Vrijednost protoka	2250 l/min

List s podacima

maksimalan radni tlak	16 bar
Materijal	Čelična spojnica
Vrsta proizvoda	Spojka