




Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Stream-Line, Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales): 8mm



Données de commande

N° commande	080279 8
GTIN	7391390419057
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Adaptateur de tuyau Stream-Line avec serrage ais et efficace du tuyau à l'aide d'un écrou fileté, sans collier de serrage.

Le **raccord de sécurité eSafe** correspond aux normes ISO 4414 et EN 983. Il est d'abord purgé, puis desserré (pas de «coup de fouet»). Utilisation à une main nouvelle et améliorée.

Les **raccords pneumatiques en acier** présentent de nombreux avantages par rapport aux raccords en laiton standard:

- **Utilisation à une main aisée avec force de serrage faible.**
- **Débits élevés à la suite de pertes de pression minimes.**
- **Longévité grâce aux composants avec surface finie et trempés avec tolérances de fabrication étroites.**
- **Rentabilité – la durée d'amortissement est de max. 2 ans.**

Débit: 950 l/min, pression de fonctionnement max.: 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

Utilisation:

Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

Description technique

Débit	950 l/min
-------	-----------

Ø int. raccord de tuyau (dim. nominales)	8 mm
Pression de service max.	16 bar
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0