

Garant GRIDLINE

Computerwerkstation verrijdbaar, Type: DE



Bestelgegevens

Bestelnummer	948261 DE
GTIN	4062406074456
Artikelklasse	9GS

Omschrijving

Uitvoering:

Computerkast met afzonderlijk afsluitbare dubbele vleugel deur met polycarbonaat ruit of met printerklep. Uitgerust met een scheidingswand voor het pc-tower-vak met verzinkt legbord, uittrekbaar legbord (belastbaarheid 45 kg) met trekontlasting. Toetsenbordlade met verdiepte en uitneembare aflegbak, handpalmsteun van bamboe en trekontlasting. Alle sloten zijn gelijksluitend. Kabeldoorvoer aan de achterkant van de behuizing. Aflegbord van bamboe. Met verrijdbaar onderstel (2 bokwielen en 2 elektrisch geleidende zwenkwielen met vergrendeling Ø 125 mm) en handgrepen.

Met ruimtebesparende TFT-monitorkast voor platte beeldschermen, afsluitbaar, met opbergvak voor kabels. Traploos verstelbare kanteldeur met automatische stop, met polycarbonaat-ruit.

Levering:

De vast ingebouwde **elektrische installatie** omvat een contactdoos (6-voudig, 250 V / 16 A met aan- / uit-schakelaar), 1,2 m aansluitkabel, ventilator ter voorkoming van oververhitting.

Kleur:

Romp en toetsenbordlade lichtgrijs, RAL 7035, deuren, ladekap en uittrekbaar legbord antraciet, RAL 7016, **met poedercoating**.

Technische beschrijving

Diepte	700 mm
Monitorkast nuttige breedte	690 mm
Monitorkast nuttige hoogte	460 mm
Diepte in G	28
Gewicht	120 kg
Breedte	1000 mm
Monitorkast nuttige diepte	230 mm
Breedte in G	40
Hoogte	1770 mm
Onderbouw nuttige hoogte	645 mm
Onderbouw nuttige breedte links	700 mm
Onderbouw nuttige breedte rechts	223 mm
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Aan/uit-schakelaar	ja
Wiel-Ø	125 mm
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Producttype	Computer-werkstation

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/948261-DE>