

Garant GRIDLINE

Radna stanica za računalo s poklopcem pisača, tip: DE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	948202 DE
GTIN	4062406074272
Razred artikla	9GS

Opis

Izvedba:

Ormar za računalo s dvokrilnim vratima koja se zasebno zaključavaju s polikarbonatnom pločom ili s poklopcem. Opremljen pregradom za Tower odjeljak s pocinčanom policom, izvlačnom policom (nosivost 45 kg) s vučnim rasterećenjem. Ladica za tipkovnicu s udubljenom i uklonjivom ladicom za odlaganje, naslonom za dlan od bambusa i rasterećenjem zatezanja. Sve se brave zaključavaju jednim ključem. Otvor za kabel na stražnjem dijelu kućišta. Polica od bambusa.

Dio isporuke:

Fiksno ugrađena **električna instalacija** obuhvaća utičnu letvicu (6-struku, 250 V/16 A s prekidačem za uključivanje/isključivanje), priključni kabel od 1,2 m, ventilator za zaštitu od pregrijavanja.

Lakiranje:

Korpus i ladica za tipkovnicu sivi RAL 7035, vrata, ploča ladice i izvlačna polica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

List s podacima

Širina u G	40
Dubina u G	28
Mjere poklopca pisača	346×290 mm
Težina	97 kg
širina	1000 mm
Dubina	700 mm
Visina	1020 mm
Podnožje, korisna širina desno	223 mm
Podnožje, korisna visina	645 mm
Podnožje, korisna širina lijevo	700 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta proizvoda	Radna stanica za računalo

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/948202-DE>