



Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou vnější závit, Připojovací vnější závit: 3/8palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080276 3/8
GTIN	7391390419071
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Pneumatické **ocelové spojky** mají mnoho výhod oproti standardním mosazným spojkám:

- **Jednoduché ovládání jednou rukou s nízkou silou potřebnou pro spojení.**
- **Vysoký průtok díky minimálním ztrátám tlaku.**
- **Dlouhá životnost díky povrchové úpravě a kaleným komponentám s přísnými výrobními tolerancemi.**
- **Hospodárnost - amortizace maximálně 2 roky.**

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou. Průtok: 950 l/min, maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Upozornění:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

Technický popis

Připojovací vnější závit	3/8 palec
Materiál	Ocelová spojka
Maximální provozní tlak	16 bar
Hodnota průtoku	950 l/min

Druh produktu

Spojka