Garant

Cartuccia Vario Plus Eco esecuzione diritta, destra, Larghezza gola w: 2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274510 2
GTIN	4067263962243
Classe articolo	21U

Descrizione

Per:
Portautensili Vario Plus Eco n. art. 274500; 274503; 274530.
Attenzione:
Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).
Nota:
Per una larghezza gola di 2 e 3 mm, la profondità gola $t_{max.}$ = 21 mm è limitata ai pezzi con ∅ fino a 150 mm. Per i pezzi con ∅ > 150 mm si applica un valore $t_{max.}$ = 17 mm. Per una larghezza gola di 4 mm, la profondità gola $t_{max.}$ = 28 mm è limitata ai pezzi con ∅ fino a 150 mm. Per i pezzi con ∅ > 150 mm si applica un valore $t_{max.}$ = 24 mm.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio cave $t_{max.}$	21 mm
Vite di serraggio	279815 9
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	56,3 mm
Inserto adatto	n. art. 273664 – 273786

Serie	Vario Plus Eco
Misura inserto	2 mm
Sporgenza totale L_1	21 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Cartuccia

Prodotti correlati

https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/274510-2