

**12-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 11 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 630950 11     |
| GTIN                | 4018754000364 |
| Artikelklasse       | 63A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med **AS-Drive**-profil.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Materiale:**

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

**Teknisk beskrivelse**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Ø på udgangsside | 15,5 mm           |
| Længde           | 23 mm             |
| Nøglestørrelse   | 11 mm             |
| Drivfirkant      | 1/4 tommer        |
| Drivprofil       | Tolvkant-topnøgle |
| Produkttype      | Topnøgleindsats   |

