

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih z električnim pogonom, levo vrata, desno 4 predali, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 1250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	925421 1250
GTIN	4062406101893
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka 24G in ohišje vrat 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75 kg.

Napajanje pogonske enote z vgrajenim akumulatorjem.

Pogonska enota: največja hitrost **4 km/h**, pomik naprej in vzvratno, odmik od tal 30 mm, kolesa z gumijasto tekalno površino, ki ne pušča sledi, mehanska zasilna zavora, slišna energija hrupa (pogon) 45 dB(A).

Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha **poliuretanska tekalna površina**, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 625

Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 200, 250

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Število koles za zavijanje z zavoro	2
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Masa	171 kg
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Višina	950 mm
Število predalov	4
Debelina delovne plošče	25 mm
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Maksimalna dvizna sila	400 N
Uporabna globina predalov v G	20
Širina spodnje omare	1100 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Ročaj	da
ComfortClose	ne
možnost znižanja	ne
Serija	Ready-to-go
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Nazivna napetost	24 V
Dolžina delovne plošče	1250 mm
Material delovne plošče	Bambus
Število vrat	1

Nazivna moč	73 W
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP X4
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	25 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm	927805 200
	927805 250

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s
prednjo višino 250 mm

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s
prednjo višino 75 mm

927805 75