

**Pachet promotional 4× ciocan fără recul cu coadă din țeavă de oțel****Date comandă**

Numărul de comandă	GG6023 40
GTIN	
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Piesă intermediară robustă, din oțel, cu capete atașabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. **Fără recul** datorită bilelor de oțel din corpul ciocanului.

Coadă din țeavă de oțel cu mâner din cauciuc rezistent la uleiuri.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Livrare:

4× ciocan fără recul cu coadă din țeavă de oțel cod 754900 ref. 40.

Piese de schimb:

Pentru cap atașabil de schimb din nylon consultați Cod 754910.

Descriere tehnică

Ø cap ciocan	40 mm
Materialul cozii	Țeavă de oțel
Greutate	0,805 kg
Carcasă materiale	Țeavă de oțel
Lungimea totală	300 mm

Fișă de date

Utilizare material	Nailon, alb, dur
Serie	SUPERCRAFT
Lungimea cap cu capete atașabile	115 mm
Suprafață	Acoperire cu vopsea pulbere
Fără recul	da
Tip produs	Ciocan
USP1	4× ciocan fără recul cu coadă din țeavă de oțel

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG6023 40