



Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 30 kusů, HBT130, Velikost: 110304



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2693 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rohový radius	0,4 mm
Povlak	TiCN
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hlavní způsob použití	M
Obsah	261386 HBT130

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2693 110304