

**Garant****Výhodné balenie lepidiel na zaistenie skrutiek 2GP43****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG8061 50     |
| GTIN             | 4067263137207 |
| Trieda položky   | GGN           |

**Popis****Prevedenie:**

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary skrutiek. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

Typ **2GP43** so strednou pevnosťou. Utesní a zapečatí veľa druhov skrutkových spojov. Vysoká rezistencia proti vibráciám. Rýchle vytvrdnutie na vysokom počte železných kovov. Zvýšená kompatibilita s olejom.

**Poznámka::**

Obsah 3 kusy

**Použitie:**

**S nízkou pevnosťou** – uvoľnenie s normálnym nástrojom je možné. **So strednou pevnosťou** – uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom. **S vysokou pevnosťou** – uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).

**Upozornenie:**

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

**Technický opis**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Odolnosť od dátumu výroby   | 24 Mesiac                    |
| Séria                       | GreenPlus                    |
| Farba                       | modrá                        |
| Demontáž                    | s normálnym nástrojom        |
| vhodné pre materiál         | Kov                          |
| Bod vzplanutia              | 100 °C                       |
| Tesnosť                     | 1,08 g/cm <sup>3</sup>       |
| minimálny odtrhávací moment | 15 - 25 Nm                   |
| Teplota skladovania         | 5 - 23 °C                    |
| Tvar                        | tekuté                       |
| Pevnosť bez fixácie podľa   | 5 - 15 min                   |
| Chemický podklad            | Metakryláty                  |
| Trieda pevnosti             | stredná pevnosť              |
| Funkčná pevnosť podľa       | 3 - 6 h                      |
| vhodné pre rozsah použitia  | olejnaté povrchy             |
| vhodné pre rozsah použitia  | tesnenie závitov v tycinke   |
| vhodné pre rozsah použitia  | univerzálne použitie         |
| pre veľkosť závitú M do     | M36                          |
| Teplota Rozsah použitia     | -55 - 180 °C                 |
| Vlastnosť                   | tesniace                     |
| Vlastnosť                   | odolné proti vibráciám       |
| Vlastnosť                   | fluoreskujúci pod UV svetlom |
| Objem náplne                | 50 ml                        |
| Udržateľnosť                | GARANT GreenPlus             |
| Dynamická viskozita         | 1500 - 4000 mPas             |
| Druh produktu               | Lepidlá na poistky skrutky   |

---

## Príslušenstvo

---

Lepidlo na zaistenie skrutiek GARANT GreenPlus2GP43  
Obsah 50

---

088061 50