

Garant**GARANT Master Mute borrarstängskaft Vibrationsdämpande, Skaftdiameter/
totallängd L: 32/544****Beställningsdata**

Ordernummer	265076 32/544
GTIN	4069515037433
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:****Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).****leveransinnehåll:**

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S! $D_{\min} = 1/2$ skaftdiameter + H + mittförskjutning L_3 skärhuvud. Arbetslängd = total längd L minus spännlängd (rekommenderas = $3 \times D$). Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Teknisk beskrivning

rekommenderad spännlängd	96 mm
totallängd L	544 mm
Skaft-Ø	32 mm
Montageskruvsats	269026 5
icke monterbart område S	179 mm
Utförande	HM-förstärkt
Antal kylkanaler	3
anslutningsgंगा	G1/4
Serie	Master Mute
Svängning	dämpad

Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/265076-32/544>