

**SNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk., HBT130, Størrelse: 120404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3968 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Belægning	TiCN
Indhold	251160 HBT130
Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 mm/min
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4:25 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Primær anvendelse	M

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Antal stk.	30
Type	HBT130
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	MF
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3968 120404