



PU-spiraalslang 1/2 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 11×16 mm, bruikbare slanglengte: 4m



Bestelgegevens

Bestelnummer	080241 4
GTIN	7391390097477
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/+ 60 °C.

Levering:

Inclusief stalen **veiligheids**-snelkoppeling nr. 080285 en stalen nippel nr. 080290.

Technische beschrijving

Materiaal	PU-spiraalslang
Slang binnen-Ø	11 mm
Slang buiten-Ø	16 mm
Kleur	blauw
Aansluiting snelkoppeling	1/2 inch
bruikbare slanglengte	4 m

Aansluiting steeknippel	1/2 inch
Maximale werkdruk	10 bar
maximale barstdruk	35 bar
Producttype	Slang

Accessoires

VeiligheidskoppelingBuitendraad Aansluit-buitendraad 1/2 inch	080285 1/2
Nippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad 1/2 inch	080290 1/2