



3-D šarnyrinė svirtis, Tipas: 240



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442110 240
GTIN	7290005397059
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

Mechaninės 3-D šarnyrinės svirtys su centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą.

Techninis aprašymas

Vidinio sriegio Ø viršuje	M6
Išorinio sriegio Ø apačioje	M8
Šarnyrinės svirties ilgis L ₁	110 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L ₂	101 mm
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/442110-240>