

**Primontuojamas alyvos purkštuvas 1/4 colio, Vidinis sriegio Ø: G1/4in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080022 G1/4
GTIN	4047322753289
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Primontuojamas alyvos purkštuvas pneumatiniams įrankiams, jungtis G1/4 colio, ilgis 60 mm.

Paskirtis:

Įrenginiams su dujine ir iš dalies skysta aplinka apatinėje slėgio zonoje (iki 6 bar), pvz., mašinų gamybos arba valdymo ir reguliavimo technikos pneumatiniai ir hidrauliniai įrenginiai.

Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

Alyvos purkštukas užtikrintam alyva tepamų pneumatinių įrankių suteipimui, taip pat ir ilgų linijų sistemose.

Techninis aprašymas

Vidinis sriegio Ø	1/4 in
Produkto rūšis	Tepalinė