

Garant**SCMT vendeskærsplade, sletbearbejdning 50 stk., HB7140-2, Størrelse: 09T304****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3533 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Indhold	260742 HB7140-2
Belægning	belagt
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
Primær anvendelse	M

Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 mm/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3533 09T304