

**Plăcuță amovibilă VBMT finisare 50 buc., HBT020, Dimensiuni: 160404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3949 160404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Număr de bucăți	50
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 mm/min
Cuprins	261188 HBT020
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Rază la colț	0,4 mm

Fișă de date

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2,5 mm
Strat de acoperire	TiCN
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	PF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3949 160404