



Voordeelsverpakking led-zaklamp met batterijen



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1437 BLACK
GTIN	4067263137931
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, duurzame en robuuste led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. **Nieuwste led-technologie** met **uitstekende lichtopbrengst**.

- **Wegrolbescherming.**
- **Rubberen drukknopbekleding.**

Met **scherp te stellen** lichtkop.

In diverse kleuren.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Brandduur stand 2	12 h
Lichtbron	Led-module

Aantal inbegrepen batterijen	15
Lichtstroom	250 lm
Batterijtype	Micro, AAA
Zaklampfunctie	Focus
Totale lengte	143 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
ATEX-zone	geen
Lichtstroom stand 2	100 lm
IP-klasse	IP 54
Kleur behuizing	BLACK
Brandduur	4 h
Kop-Ø	27 mm
Levering met riemtasje	nee
Producttype	Zaklamp

Accessoires

Led-zaklampmet batterijen Kleur BLACK	081437 BLACK
Batterijhouder Uitvoering 3AAA	081506 3AAA
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081551 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081552 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081553 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081554 LR3
Lithium-metaalbatterijen Internationaal type LR3	081559 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3