

Garant**Kedvezményes csomagban 5x vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG6011 250
GTIN	4069515045193
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló becsípődés védelemmel sérülések megelőzésére. **Fogazott finombeállítási lehetőség** egy rugózó gomb megnyomásával, ezáltal gyors beállítás lehetséges közvetlenül a munkadarabnál. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önszorító. Ezen felül ellentétes irányú fogak vannak a pofa hátsó részén agresszív szorítás érdekében. Mangán-foszfátózott felület, polírozott pofák. Ergonomikus kialakítású száruk csúszásgátló műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Tartalom:

5x 706001 sz. 250 méretű vízpumpafogó.

Műszaki leírás

Befogható tartomány csőnél	2 coll
Teljes hossz	250 mm
Hatszög befogási tartomány	46 mm
Fogazott finombeállítás száma	25
Felület	mangán-foszfátózott, polírozott pofák

Szabvány	DIN ISO 8976
Pofák kivitele	kimélyített, fogazott szorítópofák
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem
Gyorsállítás	igen
Fogazott finomállítás	igen
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó
USP1	5× vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG6011 250