

Garant

**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7035-2,
Velikost: 160612**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2412 160612
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	5,5 mm
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,8 mm
Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Vsebina	250170 HB7035-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Podatkovni list

Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 320 mm/min
število kosov	50
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2412 160612