



Enrouleur de tuyau de sécurité, boîtier en plastique Air comprimé, Ø 8 x12 mm, Type: 17S



Données de commande

N° commande	080072 17S
GTIN	7391390327246
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Enrouleur de tuyau de sécurité avec **guidage de tuyau** et enroulement puissant et contrôlé. **Boîtier en plastique** fermé et très résistant à la rupture pour une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux. Construction compacte et montage aisément au mur ou au plafond avec **plage de pivotement de 180°**. **Tuyau en PU** adapté aux débits élevés avec résistance à l'abrasion élevée et raccords pneumatiques en acier.

Remarque(s):

Raccord, voir 080286.

Description technique

Matériau boîtier	Plastique
Longueur de tuyau utile	17 m
Matériau tuyau	Mousse PVC
Raccord Sortie	1/4 pouce
Raccord Entrée	1/4 pouce
Couleur tuyau	Bleu

Pression de service max.	16 bar
Mécanisme d'enroulement automatique SCS	oui
Ø int. tuyau	8 mm
Ø ext. tuyau	12 mm
Couleur du boîtier	Bleu
Profondeur boîtier	190 mm
Hauteur boîtier	409 mm
Largeur boîtier	490 mm
Pour	Air comprimé
Attribut des noms de produit	Ø 8 x12 mm
Type de produit	Enrouleurs de tuyaux

Accessoires

Raccords de sécurité	Filetage intérieur	Filetage intérieur du raccord 1/2 pouce	080286 1/2
Raccords de sécurité	Filetage intérieur	Filetage intérieur du raccord 3/8 pouce	080286 3/8
Raccords de sécurité	Filetage intérieur	Filetage intérieur du raccord 1/4 pouce	080286 1/4