

Garant

**WNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 30 kosov, HB7140-2,
Velikost: 080408**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2990 080408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Vsebina	252208 HB7140-2
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 170 mm/min

Podatkovni list

Prevleka	AlTiSiN
Glavna uporaba	M
število kosov	30
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2990 080408