

Garnitura merilnih trnov v lesenem zaboju Točnost 2, Tip: 1-2**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	483830 1-2
GTIN	2050001048653
Razred artikla	48A

Opis**Izvedba:**

Iz kakovostnega jekla za šablone, kaljeni (60 ± 2 HRC) in popuščani. Garniture merilnih trnov so pregledno shranjene v leseni škatli z napisanimi izvrtinami (od $\varnothing 1,5$ mm so merilni trni dodatno neposredno označeni). Dolžina merilnih trnov 40 mm do $\varnothing 0,99$ mm, pri večjih premerih pa 70 mm. Od $\varnothing 0,1$ mm do $\varnothing 2,49$ mm na obeh straneh s posnetim robom, od $\varnothing 2,5$ mm na eni strani s posnetim robom.

Točnost 2: $\varnothing$ merilnega trna $\pm 0,002$ mm. 1 lesena škatla.

Uporaba:

Za delo na šablonah za izvrtine v orodjarstvu in izdelavi priprav, npr. za merjenje toleranc izvrtin, za preverjanje lege izvrtin, kontrolo toleranc medsebojne razdalje med dvema izvrtinama, merjenje zobnikov in navojev ter za preverjanje profilov, kotov ipd.

Tehnični opis

Območje nazivne mere	1 - 2 mm
Število kontrolnih trnov	101
Korak	0,01 mm
Standard	DIN 2269
Kakovost	2

Podatkovni list

Trdota	60 ± 2 HRC
Material	Jeklo za šablone
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S18
Vrsta izdelka	Merilni trn

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/483830-1-2>