

Garant EASYFIX

**GARANT easyFix Flex Power, Tip: USB****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 957520 USB    |
| GTIN           | 4069515041355 |
| Razred artikla | 91F           |

**Opis****Izvedba:**

Uz GARANT easyFix Flex Power, 18 V baterije svih vodećih proizvođača električnih alata postaju pojedinačni powerbank, tako da se baterije mogu koristiti za razne primjene: na primjer za punjenje električnih uređaja (vel. USB) ili za fleksibilno i brzo podešavanje visine radioničkih stolova (vel. 12 V). Sa sigurnim zaključavanjem na sustavima perforiranih stijenki □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm, također se može koristiti za mobilne primjene. Flex Power Station potpuno je kompatibilan s CAS baterijskim sustavom bez upotrebe adaptera. Za baterije drugih proizvođača električnih alata potreban je Scangrip Connector br. 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), za baterije drugih proizvođača, pogledajte eShop [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) pod pojmom pretraživanja „Scangrip Connector“. Sučelje sustava Scangrip Connect pruža automatsku zaštitu od dubokog pražnjenja, zaštitu od preopterećenja i nadzor temperature. S prekidačem za uključivanje/isključivanje za odvajanje svih povezanih uređaja iz napajanja. Indikator napunjenosti baterije s 5 LED traka (prikazane su razine napunjenosti baterije od 10, 25, 50, 75 i 100 %). S LED prikazom statusa: pokazuje kada je priključen aktivni potrošač. Dostupni su sljedeći priključci:

- **1 x USB-C (maksimalna izlazna snaga 60 W) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A kao i PPS (Programmable Power Supply) 5V-21V/3A,**
- **1 x USB-C PD Power Delivery: maksimalna izlazna snaga 15 W; 5 V / 3 A,**
- **1 x USB-A priključak (maksimalna izlazna snaga 15W; 5 V / 3 A).**

**Funkcija:**

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s Ø < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

**Odgovara:**

## List s podacima

Baterije proizvođača AEG – AMPSHARE – BERNER – BOSCH – BOSCH GREEN – DEWALT – EINHELL – FEIN – FESTOOL – HAZET – HIKOKI – HILTI – INGERSOLL – MAKITA – METABO – MILWAUKEE – PANASONIC – RIDGID – RUPES – SNAP ON – WÜRTH.

sljedeći priključci:

AEG/RIDGID US br. 03.6158C;  
BERNER br. 03.6155C;  
BOSCH/AMPSHARE br. 03.6140C;  
BOSCH GREEN br. 03.6141C;  
DEWALT br. 03.6142C;  
EINHELL br. 03.6143C;  
FEIN br. 03.6144C;  
FESTOOL br. 03.6153C;  
FLEX br. 03.6145C;  
HAZET br. 03.6146C;  
HIKOKI br. 03.6147C;  
HILTI (21.6 V) br. 03.6157C;  
INGERSOLL br. 03.6152C;  
MAKITA br. 03.6148C;  
MILWAUKEE br. 03.6149;  
PANASONIC br. 03.6157;  
RIDGID br. 03.6154;  
RUPES br. 03.6159;  
SNAP-ON br. 03.6151;  
WÜRTH br. 03.6150

### Dio isporuke:

Uključujući 2 × GARANT easyFix osnovne ploče br. 955820 vel. 2 za pričvršćivanje na perforirane stijene.

### Napomena:

**Nije prikladno za punjenje punjivih baterija.** Baterije proizvođača moraju se puniti originalnim jedinicama za punjenje.

## Tehnički opis

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Broj mjesta za punjenje za USB | 3       |
| IP-klasa zaštite               | IP 20   |
| širina                         | 185 mm  |
| Dubina                         | 65 mm   |
| Visina                         | 125 mm  |
| Težina                         | 0,34 kg |
| Serijski broj                  | easyFix |

## List s podacima

izlazna maksimalna snaga

90 W

Vrsta proizvoda

Punjač

### Prikladni proizvodi

No Shop URL available for: 957520 USB