



Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 50 ks, HBT130, Velikost: 11T308



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2669 11T308
GTIN	4067263096603
Třída artiklu	GGN

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Obsah	260508 HBT130
Povlak	TiCN

Technický list

Počet kusů	50
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2669 11T308