

**Garant**

**Rokavice za mehanike, hibridne, Velikost rokavic: 6**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094005 6      |
| GTIN                  | 4062406295479 |
| Razred artikla        | 01H           |

## Opis

### Izvedba:

Robustne, vendar izjemno fleksibilne rokavice za mehanike za zahtevna opravila in ravnanje s težkimi, nepriročnimi predmeti. Površina dlani je iz umetnega usnja, izjemno odpornega proti obrabi. Oblazinjeni predel dodatno absorbira udarce in tako dodatno varuje dlan. Hrbtišče je elastično in hkrati zračno ter zagotavlja maksimalno udobje. Kazalci rokavic so primerni za uporabo zaslona na dotik. Tako lahko med drugim uporabljate pametni telefon, ne da bi vam bilo treba sleči rokavice.

### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

## Tehnični opis

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Velikost rokavic   | 6                            |
| Kategorija zaščite | Kategorija II                |
| Vrsta rokavic      | Večnamenske delovne rokavice |

## Podatkovni list

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vsebina                   | 1                                                            |
| Sušenje                   | Sušenje na zraku                                             |
| Lastnosti rokavic         | Brez DMF                                                     |
| Lastnosti rokavic         | s samopritrdilnim trakom                                     |
| Lastnosti rokavic         | Primerne za zaslone na dotik                                 |
| Lastnosti rokavic         | Prijazno za kožo alergikov                                   |
| EN 388                    | 4111X                                                        |
| Nosilni material          | Umetno usnje/spandeks                                        |
| Področje uporabe          | Heavy Duty                                                   |
| Dolžina                   | 240 mm                                                       |
| AQL                       | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. |
| Uporaba                   | za večkratno uporabo                                         |
| Razred zaščite pred vrezi | X                                                            |
| Vrsta izdelka             | Večnamenske delovne rokavice                                 |