

**Gruppo condizionatore 2 moduli montati, Ø Filettatura interna: 3/8 pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Gruppo condizionatore modulare (sistema "multitifix"), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.

Gruppo condizionatore a 2 componenti, montato, con riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro.

Vantaggi:

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

Uso:

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a due componenti	93 mm
Ø Filettatura interna	3/8 pollici
Altezza (H)	196 mm

Tipo di prodotto

Gruppo condizionatore

Accessori

Contenitore in policarbonato per oliatore Ø Vetro 33 mm	080023 33
Contenitore in policarbonato per filtro Ø Vetro 33 mm	080024 33
Squadretta di fissaggio con 2 viti Modello ZW11	080025 ZW11