

**Garant****Korpusy wyciągaków GARANT Master Mute z tłumieniem drgań, Ø chwytu / długość całkowita L: 20/340****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 265076 20/340 |
| GTIN             | 4069515037372 |
| Klasa artykułu   | 29E           |

**Opis****Wykonanie:****Ze złączem modułowym, pasuje dla systemów innych producentów (np. Iscar).****w dostawie::**

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

**wskazówka:**

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!  $D_{min.} = 1/2 \text{ Ø chwytu} + H + \text{przesunięcie osi } L_3 \text{ głowicy skrawającej}$ . Długość użytkowa = długość całkowita L minus rozpiętość (zalecana =  $3 \times D$ ). Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

**Opis techniczny**

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ø chwytu                          | 20 mm                             |
| zalecany odcinek mocowania        | 60 mm                             |
| Zestaw śrub montażowych           | 269026 1                          |
| długość całkowita L               | 340 mm                            |
| niepodlegający mocowaniu obszar S | 118 mm                            |
| Wersja                            | wzmacniany węglnikami spiekanyymi |
| liczba kanałów chłodzących        | 3                                 |
| gwint przyłączeniowy              | G1/4                              |
| Seria                             | Master Mute                       |

## Karta danych

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Drgania               | stłumione          |
| chłodzenie wewnętrzne | tak                |
| Rodzaj produktu       | Korpusy wytaczaków |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265076-20/340>