



Plaquette VBMT pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 110304



Données de commande

N° commande	GG3560 110304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	261224 HB7140-2
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Type d'outils	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Tolérance	M
Quantité	30
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3560 110304