

**Garant****Pack promotionnel Forets carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HB, 5 pièces****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG1256 8,8    |
| GTIN             | 4067263106562 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description****Exécution:**

**Polyvalence et rentabilité maximales** dans un seul outil. **Conception robuste de l'outil et arête de coupe convexe-concave arquée** pour une excellente stabilité de l'outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. **Géométrie spéciale des goujures et goujures polies** pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. **Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse** pour une réduction efficace de l'usure et de la formation d'arêtes rapportées.

**Remarque(s):**

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Description technique**

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Nombre de dents Z                                | 2       |
| Tolérance Ø nominal                              | h7      |
| Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$ | 33,8 mm |
| Ø nom. $D_c$                                     | 8,8 mm  |
| Ø queue $D_s$                                    | 10 mm   |
| Longueur des goujures $L_c$                      | 47 mm   |
| Longueur totale L                                | 89 mm   |
| Sommaire                                         | 5" pc.  |
| Revêtement                                       | TiAlSiN |

## Fiche technique

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Semi-Standard     | oui                                                                   |
| Type d'outils     | Carbure monobloc                                                      |
| Exécution         | 4xD                                                                   |
| Angle de pointe   | 140 degré                                                             |
| Queue             | DIN 6535 HB avec h6                                                   |
| Arrosage interne  | Oui, à 25 bars                                                        |
| Méthode d'usinage | HPC                                                                   |
| Bague de couleur  | orange                                                                |
| Type de produit   | Forets hélicoïdaux                                                    |
| USP1              | Foret carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HB |
| USP2              | 5 pièces                                                              |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques                 | moyennement adaptée | 190 m/min      | N        |
| Alu (à copeaux courts)         | adaptée             | 200 m/min      | N        |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 160 m/min      | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 150 m/min      | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 140 m/min      | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 110 m/min      | P        |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 90 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 90 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 80 m/min       | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | adaptée             | 40 m/min       | S        |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             | 130 m/min      | K        |
| Uni                            | adaptée             |                |          |
| av. arrosage max.              | adaptée             |                |          |
| av. arrosage min.              | adaptée             |                |          |

Air moyennement adaptée

## #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG1256 8,8