

**Endoskooppianturi, puolijäykkä, suunnanvaihto, Ø 4,9 mm, Anturin pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	492932 1000
GTIN	4045197609014
Tuoteluokka	42L

Kuvaus**Malli:**

Vankka, vesitiivis anturipää (IP67) jaloterästä, mukana himmennettävät, valkoiset LED-valot. Kuvasuunta 0°.

Anturi, jossa säädettävä 0°- ja 90°-kuvasuunta (2 kameraa) käyttöpainikkeesta.

Kuvanavauskulma 56°.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Sopii vaikeapääsyisten tilojen tarkastamiseen, esim. **autoteollisuudessa:** moottori, vaihteisto, säiliö, kori, kojelauta, valvoja. **Lentoliikenne:** moottorit, turbiinit, johtojärjestelmät.

Rakentaminen: rakennusmateriaalin, vesivaurioiden, tuholaisvahinkojen arviointi.

Putkirakennus: hitsaussaumot, vierasesineet, vuodot. **Hydrauliikkajärjestelmät:** sylinterit, vuodot. **Lämmitys-, saniteetti-, ilmastointijärjestelmät:** uunit, kamiinat, boilerit, ilmastointilaitteet, likavesijärjestelmät. **Tuholaistorjunta:** mehiläispesät, ampiaispesät, linnunpesät, hyönteiset. **Poliisi, tulli:** ajoneuvotarkastukset, tavaratarkastukset.

Sopii:

Kaikki endoskooppimallit nro 492923; 492924; 492925; 492928.

Erikoistarvike:

Adapteri nro 492896 anturin käyttöön kuva-/videoendoskoopin kanssa nro 492890 koko 2000.

Huomautus:

Lisää anturityyppejä (30 m:iin saakka), joissa eri anturipään-Ø ja kuvasuunta tilattavissa erikseen.

Anturi putkistojen tarkastukseen:

- **Pään Ø: 28 mm**
- **Anturin pituus: 22 m**
- **Näkökenttä: 150°**
- **8 tehokasta LEDiä.**

Tekninen kuvaus

Anturin pituus	1000 mm
IP-suojausluokka	IP 67
Kameran resoluutio	320×240 px
Anturin Ø	4,9 mm
Tuotenimen määrite	Ø 4,9 mm
Tuotetyyppi	Sondi