



Paquete económico de 3 surtidos de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 17 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	GG6055 6
GTIN	4069515051682
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Suministro:

3 unidades de surtido de llaves de vaso n.º 630168 6.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Mango transversal: 1 ud. similar a n.º. 633029 tam. 116

Mango encajable: 1 ud. n.º 632840 tam. 150

Prolongaciones: 1 ud. n.º 632420 tam. 150

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633520 tam. 1/4

Carraca: 1 ud. n.º 632090 tam. 1/4

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-13 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Número de piezas	17
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	257 mm
Anchura	149 mm
Altura	47 mm
Tipo de producto	Llave de vaso
USP1	3 unidades de surtido de llaves de vaso, cuadrado de 1/4 pulgada, 17 piezas

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6055 6