

Scheda tecnica

 HALDER

Pacchetto speciale 4x martello antirimbalzo con manico in acciaio tubolare



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6023 40
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all'usura. **Antirimbalzo** grazie alle sferette in acciaio all'interno del corpo.

Manico in acciaio con impugnatura in gomma antiscivolo.

Uso:

Per la spianatura o l'applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Fornitura:

4x mazza, antirimbalzo n. art. 754900 dim. 40.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.

Descrizione tecnica

Ø Testa della mazza	40 mm
Materiale manico	Tubo di acciaio
Peso	0,805 kg
Materiale corpo	Tubo di acciaio
Lunghezza complessiva	300 mm

Scheda tecnica

Materiale inserto	Nylon bianco, duro
Serie	SUPERCRAFT
Lunghezza testa con tasselli	115 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Antirimbalo	sì
Tipo di prodotto	Martello
USP1	4x martello antirimbalo con manico in acciaio tubolare

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6023 40