

Garant

Serraglie 2GP43 (formato convenienza)



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG8061 50
GTIN	4067263137207
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

L'utilizzo di serraglie impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serraglie monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Modello **2GP43**, a media resistenza. Sigilla e chiude diversi tipi di giunti a vite. Elevata resistenza contro le vibrazioni. Indurimento rapido su un elevato numero di metalli ferrosi. Maggiore tolleranza all'olio.

Proprietà:

Contenuto: 3 pezzi

Uso:

Bassa resistenza – distacco facile con attrezzi normali. **Media resistenza** – distacco con attrezzi normali. **Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Durata dalla data di produzione	24 mese
Serie	GreenPlus
Colore	blu
Smontaggio	con attrezzo standard
adatto per materiale	Metallo
Punto di infiammabilità	100 °C
Spessore	1,08 g/cm ³
Momento di scollamento minimo	15 - 25 Nm
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Forma	liquido
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Base chimica	Metacrilato
Classe di resistenza	Resistenza media
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
adatto per campo d'impiego	superfici oleose
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Uso universale
Per misura del filetto M fino a	M36
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Capacità	50 ml
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Viscosità dinamica	1500 - 4000 mPas
Tipo di prodotto	Fermo per viti

Accessori

Serrafletti GARANT GreenPlus2GP43 Contenuto 50 ml

088061 50