



6-kotni nasadni ključ, 3/4-colski, Zev ključa: 34mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	644500 34
GTIN	4018754008803
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Zevi v natančnih tolerancah. Notranji 4-kotnik z utorom in gumbom za sprostitev ustreza DIN 3120-D 20.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Dolžina	60 mm
Ø na izhodni strani	47 mm
Zev ključa	34 mm
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

