

Hoja de datos

Garant GRIDLINE

Pie de soporte, Altura: 750mm



Datos de pedido

Número de pedido	927000 750
GTIN	4062406107611
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 927122 como refuerzo.

La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.

Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

Descripción técnica

Peso	6,5 kg
Altura	750 mm
Profundidad	700 mm
Adecuado para profundidad de tablero	750 mm

Hoja de datos

Anchura	50 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto	Pie de soporte

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/927000-750>