

Garant**WNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 080408****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2976 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 mm/min
Antal skift/skær	6
Indhold	251964 HB7120-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Antal stk.	30

Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2976 080408