

**Garant****Pack promotionnel Forets carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HB, 5 pièces****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG1257 9,7    |
| GTIN             | 4067263106562 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description****Exécution:**

**Polyvalence et rentabilité maximales** dans un seul outil. **Conception robuste de l'outil et arête de coupe convexe-concave arquée** pour une excellente stabilité de l'outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. **Géométrie spéciale des goujures et goujures polies** pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. **Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse** pour une réduction efficace de l'usure et de la formation d'arêtes rapportées.

**Remarque(s):**

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Description technique**

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$ | 46,5 mm |
| Tolérance $\varnothing$ nominal                  | h7      |
| Longueur des goujures $L_c$                      | 61 mm   |
| Nombre de dents Z                                | 2       |
| $\varnothing$ queue $D_s$                        | 10 mm   |

## Fiche technique

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ø nom. D <sub>c</sub> | 9,7 mm                                                                |
| Longueur totale L     | 103 mm                                                                |
| Sommaire              | 5" pc.                                                                |
| Revêtement            | TiAlSiN                                                               |
| Semi-Standard         | oui                                                                   |
| Type d'outils         | Carbure monobloc                                                      |
| Exécution             | 6×D                                                                   |
| Angle de pointe       | 140 degré                                                             |
| Queue                 | DIN 6535 HB avec h6                                                   |
| Arrosage interne      | Oui, à 25 bars                                                        |
| Méthode d'usinage     | HPC                                                                   |
| Bague de couleur      | orange                                                                |
| Type de produit       | Forets hélicoïdaux                                                    |
| USP1                  | Foret carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HB |
| USP2                  | 5 pièces                                                              |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques                 | moyennement adaptée | 190 m/min      | N        |
| Alu (à copeaux courts)         | adaptée             | 200 m/min      | N        |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 160 m/min      | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 150 m/min      | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 140 m/min      | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 110 m/min      | P        |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 90 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 90 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 80 m/min       | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | adaptée             | 40 m/min       | S        |

Fiche technique

|                   |                     |           |   |
|-------------------|---------------------|-----------|---|
| Fonte GG(G)       | adaptée             | 130 m/min | K |
| Uni               | adaptée             |           |   |
| av. arrosage max. | adaptée             |           |   |
| av. arrosage min. | adaptée             |           |   |
| Air               | moyennement adaptée |           |   |

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG1257 9,7