



Noga za merilno stojalo, Tip: F



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	442120 F
GTIN	7290005398223
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah. Močni magneti s stikalom in podnožjem s prizmo. Preklop z vrtljivo ročico.

Različni notranji navoji za pritrditev različnih zglobov.

Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.

Tehnični opis

Vpenjalna sila	1000 N
Položaj priključnega navoja	različno
Višina	55 mm
Izvedba	Magnet s prilagodljivim priključnim navojem
Priključni navoj	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Širina	50 mm

Podatkovni list

Dolžina	75 mm
Vrsta izdelka	Magnetne noge

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/442120-F>