

Garant**SNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7120-1, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2944 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	8
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Inhoud	251222 HB7120-1
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7120-1

Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2944 120404