

**Garant**

### Barra alesatrici Master Mute A... STFCR 90°, per inserti TC., destra



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265024 10/09
GTIN	4069515024808
Classe articolo	29E

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

##### Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a  $L_{min}$ . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

#### Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	13 mm
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Norma	Norma interna
Lunghezza complessiva L	161 mm
Misura inserto	9 mm
Sporgenza totale $L_1$	110 mm
Spostamento centrale $L_3$	6,8 mm

## Scheda tecnica

Inserto adatto	TC.. 0902..
Codice ISO portautensile	A10X STFCR/L09
Serie	Master Mute
Set di viti per inserti	269028 39
Angolo di regolazione κ	90 grado
Filettatura di raccordo	M9x0,5
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di impiego	destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265024-10/09>