HOLEX

Lapos fazékmágnes védőlappal, AlNiCo, ∅: 19mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	085944 19
GTIN	4045197372819
Árucikk kategória	02A

Leírás

Kivitel:
· **Lapos mágnes, védő acélköpenybe ágyazva.**
· **A mágnes alulról rögzíthető a süllyesztett peremű furaton keresztül.**
· **A mágneses anyag maximum 550 °C-ig (19 méret 100 °C-ig) hőálló.**
Felhasználás:
Készülékgyártásnál.

Műszaki leírás

Munkadarab felülete	Acél
Magasság	7,5 mm
Maximális hőállóság	100 °C
Rögzítőfurat ∅	4,5 mm
Névleges tartóerő	30 N
∅	19 mm

Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Fazékmágnes